

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222050 32/3
GTIN	4960664707485
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Kääntöterienkoko	10
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Terien lkm Z	3
Ulkoneman pituus L ₁	70 mm
Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Ø D ₃	15 mm
suurin leikkuussyvyys a _{p max} käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,43 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	14,4 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------