



Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Kääntöterienkoko	10
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
suurin leikkuussyvyys a _{p max} käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	22,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	63 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,92 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------