

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222055 32/3
GTIN	4960664707546
Tuoteluokka	250

**Kuvas****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Kääntöterienkoko	10
Ulkoneman pituus $L_1$	70 mm
Terän Ø $D_c$	32 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kokonaispituus $L_{ges}$	131 mm
Terien lkm Z	3
Ø $D_3$	15 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,43 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------