



MultiMaster MM 700 Max Top Akku, Tyyppi: 71293661



Tilaustiedot

Tilausnumero	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on **Starlock-työkalupidin** (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Toimituksen sisältö:

60-osainen lisävarustesarja, laturi, 2x AMPShare-litiumioniakku (18 V / 4 Ah), imulaite, L-BOXX. 2x E-Cut Standard -sahanterät curved (35 mm), 2x E-Cut Standard -sahanterät curved (65 mm), 1x E-Cut Precision -sahanterä (35 mm), 1x E-Cut Precision -sahanterä (65 mm), 1x E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2x E-Cut Long-Life -sahanterät (35 mm), 1x E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm), 1x E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm), 1x E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1x segmentoitu sahanterä (Ø 85 mm), 1x KM-segmenttisahanterä, 1x KM-raspi (kolmikulmainen), 1x lasta, 1x leikkuuterä, sienen muotoinen, 1x yleisveitsi, 1x rei#itetty

hiomalevy, à 10× rei#itetyt hioma-arkit (K 60, 80, 120, 180), 1× imulaite, 1× pikalatauslaite GAL 1880 CV, 2× litiumioniakkupaketti (18 V / 4 Ah), 1× muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136).

Huomautus:

Sopivat akut löytyvät numeroilla 073851 – 073858.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 × 2,0 astetta
Valmistajamerkintä	AMM 700 Max TOP
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Värähtelyluku	10000 - 19500 min ⁻¹
Työkalupidin	StarlockMax
Paino	1,8 kg
Akkukapasiteetti	4 Ah
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet

Tarvikkeet

Segmenttisahanterä, KM Sahanterän Ø 90 mm	077828 90
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077865 90
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077838 100
Sahanterä, kokonaan HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077835 85
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604323	073832 92604323
E-Cut-sahanteräsarja, puu + metalli6 osaa Malli SET	077848 SET
E-Cut-sahanterä Diamant Lastuamisleveys 44 mm	077885 44
E-Cut-sahanterä, Carbide-Pro Lastuamisleveys 35 mm	077891 35

E-Cut-sahanterä Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 42 mm	077884 42
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077839 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077867 90
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604324	073832 92604324
E-Cut-sahanterä vakio, 5 osaa Lastuamisleveys 35 mm	077840 35
Sahanterä, Diamant, SLP-kiinnitys Lastuamisleveys 35 mm	077849 35
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604325	073832 92604325
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-sahanterä vakio Lastuamisleveys 65 mm	077844 65
E-Cut-sahanterä, vakio, curved Lastuamisleveys 35 mm	077870 35
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 100 mm	077839 100
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Universal Lastuamisleveys 44 mm	077856 44
E-Cut-sahanterä vakio Lastuamisleveys 35 mm	077844 35
Segmenttisahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077836 85
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Fine Lastuamisleveys 30 mm	077857 30
KM-raspi (kolmikulmainen)	077888
MultiMaster MM 700 Max TopAkku Tyyppi 71293462	077805 71293462
Segmenttisahanterä, Diamant Sahanterän Ø 90 mm	077868 90
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 32 mm	077884 32
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Precision Lastuamisleveys 35 mm	077850 35
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 20 mm	077847 20
E-cut-sahanterä, KM, SLP-kiinnitys Lastuamisleveys 35 mm	077858 35

Segnemttisahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077827 100
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077830 90
E-Cut-sahanterä Diamant, 1,2 mm	077887
Sahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077834 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-sahanterä, Carbide Pro Lastuamisleveys 35 mm	077893 35
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-sahanterä vakio, 5 osaa Lastuamisleveys 65 mm	077840 65
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077865 75
E-Cut-sahanteräsarja, MiniCut3 osaa Malli SET	077859 SET
E-Cut-sahanterä, vakio, curved Lastuamisleveys 50 mm	077870 50
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077829 75