



MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Tyyppi: 71293861



Tilaustiedot

Tilausnumero	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Tehokas monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn (rakentamisessa ja remontoinnissa), yli 30-osainen tarvikelikoima puun ja metallin sahaukseen, hiontaan, laattojen leikkaamiseen ja moneen muuhun tehtävään.

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on **Starlock-työkalupidin** (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Toimituksen sisältö:

30-osainen tarvikesarja, imulaite ja L-BOXX.

Mukana laturi ja 2x AMPShare-litiumioniakkupaketti (18 V / 4 Ah). 1x E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2x E-Cut Long-Life -sahanterät (35 mm), 2x E-Cut Long-Life -sahanterät (65 mm), 1x E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1x KM-sahanterä (Ø 75 mm), 1x KM-raspi (kolmikulmainen), 1x lasta, 1x rei#itetty hiomalevy, à 5x rei#itetyt hioma-arkit (K 60, 80, 120, 180), 1x imulaite, 1x pikalatauslaite GAL 1880 CV, 2x litiumioniakkupaketti (18 V / 4 Ah), 1x muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136).

Huomautus:

Sopivat akut löytyvät numeroilla 073851 – 073858.

Tekninen kuvaus

Työkalupidin	Starlock, Starlock Plus
akun jännite	18 V
Paino	1,8 kg
Värähtelyluku	11000 - 18500 min ⁻¹
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	4 Ah
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 × 1,7 astetta
Valmistajamerkintä	AMM 500 PLUS TOP
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet

Tarvikkeet

Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077865 90
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-sahanteräsarja, MiniCut3 osaa Malli SET	077859 SET
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077829 75
Segmenttisahanterä, Diamant Sahanterän Ø 90 mm	077868 90
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077829 90
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077867 90
Sahanterä, kokonaan HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077835 85
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077838 100

Segmenttisahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077836 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077830 75
Sahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077834 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-sahanteräsarja, puu + metalli6 osaa Malli SET	077848 SET
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077839 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077830 90
Segmenttisahanterä, KM Sahanterän Ø 90 mm	077828 90
Segmenttisahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077827 100
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 85 mm	077838 85
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077865 75