



SOMT....20ER-LD, PR1525, Tyyppi: 14

Tilaustiedot

Tilausnumero	222078 14
GTIN	4960664708185
Tuoteluokka	25A

Kuvaus
Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

LD-geometria sopii myös korkeille leikkuusyvyyksille ($a_{p\max} = 5$ mm) maltillisella syötöllä.

Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,03 – 2 mm
tyyppi	ST1400
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	5 mm
Nirkon säde	2 mm
Terän paksuus E	5,56 mm
Kääntöterienkoko	14
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520ER-LD

Laji	PR1525
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		