

Garant**RDHX 0702 MOTN, HB7520, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212225 UNI |
| GTIN | 4045197302465 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus

Malli:

Kaikki käanttöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

ISO-koodi-käanttöterä: RDHX 0702 MOTN

tyyppi: UNI

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| tyyppi | UNI |
| ISO-koodi-käanttöterä | RDHX 0702 MOTN |
| Lastuava aine | KM |
| Laji | HB7520 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Tuotetyyppi | Käanttöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 275 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 275 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 160 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 125 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 260 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 210 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 240 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |