


**SOMT.....ER-FL, PR1535, Tyyppi: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222088 14
GTIN	4960664708222
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

FL-geometria (pinnanmukainen) on ykkösvalinta rouhintaan pienitehoisilla koneilla.

Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,5 – 1,8 mm
tyyppi	INOX
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Nirkon säde	1,4 mm
Terän paksuus E	5,56 mm
Kääntöterienkoko	14

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520ER-FL
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		