

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222065 50/4
GTIN	4960664707621
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
suurin leikkuussyvyys a _{p max} käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Ø D ₃	33 mm
Kääntöterän ruuvi	229718 (15IP, 3,5 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..

Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Kääntöterienkoko	10
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	83 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	98 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	32,4 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,64 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
----------------	--------