



**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 8×12 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 8m**



Tilaustiedot

Tilausnumero	080240 8
GTIN	7391390134486
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C. PU-kierreletku, 1/4 tuumaa, teräksinen turvaliitin eSafe Ø 8×12 mm, 8 m, ISO B.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Tekninen kuvaus

Materiaali	PU-kierreletku
Letkun ulko-Ø	12 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	8 m
Letkun sisä-Ø	8 mm
Suurin käyttöpaine	10 bar
Liitinnippaliitântä	1/4 tuuma
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Väri	sininen
Suurin murtumispaine	35 bar

Tuotetyyppi

Letku

TarvikkeetNippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4
tuuma

080290 1/4

TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080285 1/4