



## Tynnyripumppu kemiallisille aineille, Tyyppi: SET



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084357 SET
GTIN	4024937413081
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

#### Malli:

Käsipumppu kemiallisille aineille, materiaalina PP, tiivisteet Viton®. Teleskooppi-imuputki, 3-osainen, pituus 320, 700 ja 980 mm 25, 50 ja 60 litran säiliöihin tai 200 litran tynnyreihin mm. puhdistusaineiden, lipeän ja rasvanpoistoaineiden siirtoon.

Soveltuu:

- **AdBlue®**
- **Lievästi syövyttävät aineet**
- **Vesi**
- **Linssinpuhdistusaine**
- **Etanoli- ja isopropanolipohjaiset desinfiointiaineet**
- **Lipeät**
- **Liuottimet/rasvanpoistoaineet**
- **Tislattu vesi**
- **Muottiöljyt**
- **Puhdistusaineet**
- **Rikkakasvien torjunta-aineet, tuholaismyrkyt**

**Toimituksen sisältö:**

Käsipumppu kemiallisille aineille, materiaalina PP, tiivisteet Viton®, 1× 3 m:n PVC-letku ja kaatonokka, 2× adapteri (G2 tuumaa i × 2 tuumaa a karkealle Mauser-kierteelle ja Tri-Sure 2 tuuman adapteri).

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	HP-05/25–200
Syöttöteho nostoa kohti	0,5 l
Tuotetyyppi	Tynnyripumppu