



Endoskooppi, jäykkä, Ø 4 mm, Anturin pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	492775 300
GTIN	4067263130147
Tuoteluokka	49C

Kuvaus

Malli:

Soveltuu erityisesti vaativaan teollisuuskäyttöön jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Metallivarsi ja erikoislasipää tekevät endoskoopista erittäin kestävä vaurioita ja kulumista vastaan ja varmistavat optiikan parhaan mahdollisen suojan. Sauva-linssi-järjestelmä tuottaa luotettavasti selkeitä, teräviä ja kirkkaita kuvia ja vakuuttaa kuvan maksimaalisella terävyydellä mahdollisimman laajan näkökentän reunasta reunaan. Katselukulmat 0°–120° ja avautumiskulmat 0°–105° moniin eri käyttötarkoituksiin.

Etu:

- **Optimaalinen kuvanlaatu – selkeä, terävä ja kirkas.**
- **Tarkka värintoisto.**
- **Sisäänrakennettu lasikuituvalojohtin.**
- **Paineenkesto jopa +5 baaria (ilmassa).**
- **Erinomainen kestävyys metallivarsien ansiosta.**
- **Kestää öljyä, polttoainetta ja liuottimia.**
- **Lämmönkestävyys jopa 150 °C (ja yli).**
- **Saatavana välillä 1,6 mm – 10 mm.**
- **Pieni halkaisija pienten työkappaleiden ja kulkuaukkojen tarkasteluun.**

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet, objektiivi, HD-kamera

Huomautus:

Saatavana on myös muita antureita, joiden katselukulma on 0°–120° ja kuvan avautumiskulma 65°–105°.

Tekninen kuvaus

Kuvanavauskulma	105 astetta
Tarkastelusuunta	0 astetta
Anturin Ø	4 mm
Tuotenimen määrite	Ø 4 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi