

# Yale

## Viputalja UNO plus A, pyöröteräsketju, Kantavuus: 0,75t



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

#### Malli:

Vankkaa teräslevyä, kompakti rakenne. Helppo **ketjuvapautus**. Ketjuohjaus takaa ketjun esteettömän liikkumisen.

#### Käyttö:

Yleismonitoimilaitte kätevään, monipuoliseen käyttöön.

#### Huomautus:

**Kuormanpainejarru**-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

**Liukukytkin** (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

#### ATEX-malli tilauksesta

### Tekninen kuvaus

Ketjun vapautus	kyllä
Kantavuus	750 kg
Nostovoima nimelliskuormituksella	22 daN
Rungon raaka-aine	teräspelti
Ketjujen lukumäärä	1
Normaali nostokorkeus	1,5 m
Kantavuus tonneissa	0,75 t
Paino	6,3 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja/ketjunostin