

**HOLEX****Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin, Pituus: 220mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081564 220
GTIN	4067263252566
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Kokoontaitettavat ja kapeat LED-akkutyövalot, joissa on **kolme valaistusvaihtoehtoa**. Voidaan käyttää monissa käyttösovelluksissa kapean rakenteen ja kahden magneetin ansiosta.

- **Yksi kohdevalo ja kaksi päävaloa.**
- **Etuosan päävalo voidaan himmentää 2 tasolla.**
- **180° taittavissa.**
- **Lataustila jatkuvasti näkyvillä LED-näytössä.**

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

**Tekninen kuvaus**

IP-suojausluokka	IP 20
Paino	61 g

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litium-ioni
Lamppu	LED-moduuli
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	50 - 100 lm
Valaisuaika	3 - 6 h
Kokonaisleveys	30 mm
Tuotetyyppe	Tarkastusvalaisin