

**HOLEX****Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin, Pituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081564 300
GTIN	4067263252573
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Kokoontaitettavat ja kapeat LED-akkutyövalot, joissa on **kolme valaistusvaihtoehtoa**. Voidaan käyttää monissa käyttösovelluksissa kapean rakenteen ja kahden magneetin ansiosta.

- **Yksi kohdevalo ja kaksi päävaloa.**
- **Etuosan päävalo voidaan himmentää 2 tasolla.**
- **180° taittavissa.**
- **Lataustila jatkuvasti näkyvillä LED-näytössä.**

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

**Tekninen kuvaus**

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lamppu	LED-moduuli

Valovirta	80 - 300 lm
Akkutyyppe	Litium-ioni
IP-suojausluokka	IP 54
Valaisuaika	3 - 6 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Paino	98 g
Kokonaisleveys	35 mm
Tuotetyyppe	Tarkastusvalaisin