

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222050 35/3
GTIN	4960664707508
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	18 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterienkoko	10
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Terien lkm Z	3
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Terän Ø D_c	35 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,19 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	17,4 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------