

**X.LT...ER-D41, X500, Kääntöterienkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221938 16
GTIN	4059782506190
Tuoteluokka	28F

Kuvaus**Malli:**

Eriyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	16
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	XELT160512-ER-D41
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,18 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	X500
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,15 - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		