



Kierrepora-Bit, Höyrytetty, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	130992 M4
GTIN	4067263295839
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Tekninen kuvaus

Kierrenormi	DIN 13
Terän pituus L_c	11 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kokonaispituus L	35 mm
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Kavennuksen $\varnothing D_1$	2,9 mm
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Standardi	Tehdasnormi
Etuviiste	B
Kierteennousu	0,7 mm
Pinnoitus	Höyrytetty
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpäreiällä
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		