



Kierrepora-Bit, Höyrytetty, M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	130992 M6
GTIN	4067263295853
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Terän pituus L_c	16 mm
Kokonaispituus L	39 mm
Etuviiste	B
Kavennuksen $\varnothing D_1$	4,5 mm
Kierrenormi	DIN 13
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Standardi	Tehdasnormi
Alkureiän \varnothing	5 mm
Pinnoitus	Höyrytetty
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpäreiällä
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		