



Kierrepora-Bit, Höyrytetty, M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	130992 M5
GTIN	4067263295846
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	36 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrenormi	DIN 13
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretapit
Kavennuksen $\varnothing D_1$	3,8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Terän pituus L_c	16 mm
Etuviiste	B
Kierteennousu	0,8 mm
Alkureiän \varnothing	4,2 mm
Pinnoitus	Höyrytetty
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpäreiällä
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		