


**SOMT....20ER-LD, PR1535, Tyyppi: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222080 14
GTIN	4960664708246
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

**Käyttö:**

**LD-geometria** sopii myös korkeille leikkuusyvyyksille ( $a_{p\max} = 5$  mm) maltillisella syötöllä. Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,06 – 1,8 mm
tyyppi	INOX
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	5 mm
Nirkon säde	2 mm
Terän paksuus E	5,56 mm
Kääntöterienkoko	14
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520ER-LD

Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		