



## Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

#### Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
Kiinnityskierre M	M12
Ø $D_3$	8 mm
Kääntöterienkoko	10
Terän Ø $D_c$	25 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	1,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
suurin leikkuussyvyys $a_{p max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..

Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	7,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,79 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------