

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
suurin leikkuusyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Kääntöterienkoko	14
Sopiva kääntöterä	SOMT..

Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2 mm
Terän $\varnothing D_c$	80 mm
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	136 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	158 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	55 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,38 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------