

**SOMT....20ER-GM, PR1535, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222072 10
GTIN	4960664708208
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

**Käyttö:**

**GM-geometria** on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,5 – 1,8 mm
tyyppi	INOX
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Nirkon säde	2 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Kääntöterienkoko	10
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520ER-GM

Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		