



## Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222050 25/2
GTIN	4960664707454
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyysien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

#### Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	60 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	140 mm
Kääntöterienkoko	10
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,5 mm
suurin leikkuussyvyys a <sub>p max</sub> käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,79 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	7,4 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------