

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222065 63/6
GTIN	4960664707652
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterän ruuvi	229718 (T15; 3,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterienkoko	10
suurin leikkuusyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Terien lkm Z	6
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	109 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	45,4 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,45 astetta
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
----------------	--------