

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	445355 350
GTIN	4067263301745
Tuoteluokka	41F

Kuvaus

Malli:

Mittausjärjestelmä: Erinomainen mittaustarkkuus ja luotettavuus optisen inkrementaalisen mittausjärjestelmän ansiosta. Ilmajousitusjärjestelmä kevyeen, liukuvaan työntöön. Yksinkertainen mittaus moottoritoimisten mittauskelkkojen avulla. Sisäänrakennettu ladattava akku mittauksiin verkkovirrasta riippumatta. Lämpötilan taseus sisäisellä lämpötila-anturilla. Käyttö- ja näyttöyksikkö: Suurikokoinen ja selkeä kosketusnäyttö taustavalaistuksella. Käytön opastus havainnollisilla kuvakkeilla, monta kieltä. Mahdollisuus lisätä nollapisteitä työkappaleeseen. Mahdollisuus liittää toinen mittauslaite Mahr-Connect-liittymällä. Pitkä käyttöikä päivitysten avulla. Valmiustilan automaattinen kytkentä (mittaustulokset pysyvät tallessa). Toiminnot: Tunnustelu alas tai ylös. Välin leveys tai uurrevälien sekä välin ja uurteen keskikohta. Reiän tai akselin halkaisija sekä reiän ja akselin keskikohta. Käännepiste reiät (ylös tai alas). Käännepiste akseli (ylös tai alas). Etäisyyden ja symmetrian laskenta. Dynaamiset mittaustoiminnot. Suorakulmaisuuuden mittaus. Suoruuden mittaus. Mittaus 2D-tilassa. Mittausohjelmat. Mittaustietojen käsittely. Suora tulostus USB- tai bluetooth-tulostimella. Mittausprotokollat PDF-muodossa tai mahdollisuus tallentamiseen CSV-tiedostona.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttö- ja näyttöyksikön. Kannatin nro 445410 koko T6, mittauskärki nro 445420 koko K6/51, säätölohko, USB-kaapeli, suojahappu, verkkolaite, litiumioniakku ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Bluetooth-tulostinsarja nro 499017 koko PRINTER, iwi-radiovastaanotin nro 498912 koko STICK, mitta-anturisarja nro 445400, tietoliitântäkaapeli nro 498941 koko DK-M1.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	1,0 ± 0,2 N
Jalustan alan pituus	255 mm
Toistotarkkuus tasolla	0,5 µm
Jalustan alan leveys	278 mm
Akkutyyppe	Nikkeli-metallihydridi
Kalibrointi	E2
Enimmäiskäyttöalue	170 - 520 mm
Mittausalue	350 mm
Nimellisjännite	4,8 V
Toistotarkkuus reiässä	1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	5 µm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	445430
Kokonaiskorkeus	688 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	1,8 + L / 600 µm
Paino	22 kg
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Liitântä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Korkeudenmittauslaite

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 400 mm	024000 400
DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 400 mm	024010 400

Tarvikkeet

Mittauskärjen pidike, Tyyppi: T6	445410 T6
Kuulamittauskärki, Tyyppi: K6/51	445420 K6/51