



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm



Tilastiedot

Tilausnumero	222050 40/4
GTIN	4960664707522
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	32 mm
Terän Ø D _c	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
Ø D ₃	23 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Terien lkm Z	4
Kääntöterienkoko	10
suurin leikkuussyvyys a _{p max} käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,92 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	22,4 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------