



Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 28/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	222060 28/2
GTIN	4960664712465
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyysien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Kiinnityskierre M	M12
Terän Ø D _c	28 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterienkoko	10
suurin leikkuussyvyys a _{p max} käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Ø D ₃	11 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm

Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	10,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,98 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	54 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------