



## Kangasteippi, harmaa, Tyyppi: 48X50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Tuoteluokka	08M

### Kuvaus

#### Malli:

**tesa® 74662 duct tape** -teippi kiinnittyy erinomaisesti myös karkeille ja pölyisille pinnoille. Sen on vesitiivis, taipuisa ja joustava. Soveltuu ihanteellisesti putkien ja putkistojen tiivistämiseen sekä rapatuille ja muuratuille pinnoille. Sen voi repäistä helposti käsin pituus- ja poikittaissuunnassa.

#### Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Uusi mitta: kangasteipit tesa 74662 ovat 2 mm leveämpiä (50x50)!

### Tekninen kuvaus

Teippityyppi	Yksisivuinen
Käyttö	Pakkaaminen
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Niputus

Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Liimaus
Erityisominaisuus	käsin katkaistava
Erityisominaisuus	mukautuva
Erityisominaisuus	vettä hylkivä
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Leveys	50 mm
lämmönkestävyys enintään	60 °C
Rungon materiaali	PE-kalvo
Venymiskyky	19 %
Pituus	50 m
Liimausvoima teräksessä	0,44 N/mm
Väri	harmaa
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Kankaan tiheys	27
Liimamassa	Synteettinen kumi
Vetolujuus	3 N/mm
Paksuus	0,215 mm
Lineri olemassa	ei
Valmistajamerkintä	duct tape 74662
Tuotenimen määrite	harmaa
Tuotetyyppi	Teippi