



Kangasteippi, musta, Tyyppi: 48X50



Tilaustiedot

Tilausnumero	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

tesa® 74662 duct tape -teippi kiinnittyy erinomaisesti myös karkeille ja pölyisille pinnoille. Sen on vesitiivis, taipuisa ja joustava. Soveltuu ihanteellisesti putkien ja putkistojen tiivistämiseen sekä rapatuille ja muuratuille pinnoille. Sen voi repäistä helposti käsin pituus- ja poikittaissuunnassa.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Uusi mitta: kangasteipit tesa 74662 ovat 2 mm leveämpiä (50x50)!

Tekninen kuvaus

Rungon materiaali	PE-kalvo
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Niputus
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Pakkaaminen

Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Liimaus
Pituus	50 m
Liimausvoima teräksessä	0,44 N/mm
Valmistajamerkintä	duct tape 74662
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Erytis ominaisuus	vettä hylkivä
Erytis ominaisuus	käsinkatkaistava
Erytis ominaisuus	mukautuva
Liimamassa	Synteettinen kumi
Paksuus	0,215 mm
Vetolujuus	3 N/mm
Väri	musta
lämmönkestävyys enintään	60 °C
Venymiskyky	19 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Kankaan tiheys	27
Leveys	38 mm
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Lineri olemassa	ei
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	Teippi