

**SOMT.....ER-FL, CA6535, Tyyppi: 14****Tilastiedot**

Tilausnumero	222092 14
GTIN	4960664708284
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

FL-geometria (pinnanmukainen) on ykkösvalinta rouhintaan pienitehoisilla koneilla.

Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,2 – 1,2 mm
tyyppi	S
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Nirkon säde	1,4 mm
Terän paksuus E	5,56 mm
Kääntöterienkoko	14

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520ER-FL
Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		