



MultiMaster MM 700 Max Top 0-versio, Tyyppi: 71293663



Tilaustiedot

Tilausnumero	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on **Starlock-työkalupidin** (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Toimituksen sisältö:

2× E-Cut Standard -sahanterät curved (35 mm), 2× E-Cut Standard -sahanterät curved (65 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterät (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× segmentoitu sahanterä (Ø 85 mm), 1× KM-segmenttisahanterä, 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× leikkuuterä, sienen muotoinen, 1× yleisveitsi, 1× rei#itetty hiomalevy, à 10× rei#itetyt hioma-arkit (K 60, 80, 120, 180), 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136). 0-versio (ilman akkua).

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Värähtelyluku	10 - 19500 min ⁻¹
Akkutyyppi	Litiumioni
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet

Tarvikkeet

KM-raspi (kolmikulmainen)	077888
E-Cut-sahanterä vakio, 5 osaa Lastuamisleveys 35 mm	077840 35
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077830 90
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 85 mm	077838 85
Sahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Fine Lastuamisleveys 30 mm	077857 30
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 32 mm	077884 32
E-Cut-sahanterä Diamant, 1,2 mm	077887
E-Cut-sahanterä, vakio, curved Lastuamisleveys 50 mm	077870 50
E-Cut-sahanteräsarja, MiniCut3 osaa Malli SET	077859 SET
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 42 mm	077884 42
Segmenttisahanterä, KM Sahanterän Ø 90 mm	077828 90

E-Cut-sahanterä vakio Lastuamisleveys 35 mm	077844 35
Sahanterä, Diamant, SLP-kiinnitys Lastuamisleveys 35 mm	077849 35
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-sahanterä vakio, 5 osaa Lastuamisleveys 65 mm	077840 65
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077838 100
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077865 75
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077865 90
E-Cut-sahanterä, Carbide Pro Lastuamisleveys 35 mm	077893 35
E-Cut-sahanterä vakio Lastuamisleveys 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopAkku Tyyppi 71293462	077805 71293462
E-cut-sahanterä, KM, SLP-kiinnitys Lastuamisleveys 35 mm	077858 35
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Universal Lastuamisleveys 44 mm	077856 44
Segmenttisahanterä, Diamant Sahanterän Ø 90 mm	077868 90
E-Cut-sahanterä, Carbide-Pro Lastuamisleveys 35 mm	077891 35
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077867 90
Segnemttisahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077827 100
E-Cut-sahanterä, vakio, curved Lastuamisleveys 35 mm	077870 35
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-sahanterä Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 20 mm	077847 20
E-Cut-sahanterä Diamant Lastuamisleveys 44 mm	077885 44
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077829 75
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Precision Lastuamisleveys 35 mm	077850 35
E-Cut-sahanteräsarja, puu + metalli6 osaa Malli SET	077848 SET

Segmenttisahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077836 85
Sahanterä, kokonaan HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077835 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077830 75
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073856 C18
Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073867 C18