

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5Smm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 222065 63/5S |
| GTIN | 4960664707669 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------------------|
| Ø D ₃ | 46 mm |
| Sopiva kääntöterä | SOMT.. |
| Kokonaispituus L _{ges} | 50 mm |
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |
| Kääntöterienkoko | 10 |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 1,5 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 229718 (15IP, 3,5 Nm) |

| | |
|---|----------------|
| suurin leikkusuvyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm |
| Terän $\varnothing D_c$ | 63 mm |
| Terien lkm Z | 5 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$ | 109 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$ | 124 mm |
| Porrastuspituus L kun α_{max} | 45,4 mm |
| Porrastuskulma α_{max} | 0,45 astetta |
| Asetuskulma κ | 10 astetta |
| Fz Helix | 0,7 |
| varren malli | reiällä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229718 |
|----------------|--------|