

**SOMT....20ER-LD, CA6535, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222084 10
GTIN	4960664708277
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

LD-geometria sopii myös korkeille leikkuusyvyyksille ($a_{p\max} = 5\text{ mm}$) maltillisella syötöllä.

Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,03 – 1,2 mm
tyyppi	S
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	3,5 mm
Nirkon säde	2 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Kääntöterienkoko	10

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT100420ER-LD
Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		