

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6Smm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222065 63/6S
GTIN	4960664707676
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
suurin leikkuussyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Kääntöterienkoko	10
Terän Ø D_c	63 mm
Kääntöterän ruuvi	229718 (15IP, 3,5 Nm)

Kiinnitysreiän \emptyset	27 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
$\emptyset D_3$	46 mm
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	109 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	45,4 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,45 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
----------------	--------