

**Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kiinnityskierre M	M16
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terän Ø D _c	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
Kääntöterienkoko	10
suurin leikkuussyvyys a _{p max} käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	14,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,43 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------