

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 1
GTIN	4067263461159
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M1 – M10
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Kokonaispituus	175 mm
Leukaväli □	2 - 6,3 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet