

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 8
GTIN	4067263462934
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M25 – M68
Kokonaispituus	1258 mm
Leukaväli □	14,5 - 40 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	20 - 50 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet