

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 4
GTIN	4067263461197
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	5,5 - 16 mm
käsikierretapille DIN 352	M9 – M27
Kokonaispituus	480 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	7 - 20 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet