

**Garant****Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 1.1/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 1.1/2
GTIN	4067263461166
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

**Tekninen kuvaus**

käsikierretapille DIN 352	M1 – M12
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Leukaväli □	2 - 8 mm
Kokonaispituus	175 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet