

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 0
GTIN	4067263461142
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	2 - 5 mm
Kokonaispituus	125 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 6,5 mm
käsikierretapille DIN 352	M1 – M8
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet