

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 2
GTIN	4067263461173
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	3 - 9 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	5 - 10 mm
Kokonaispituus	265 mm
käsikierretapille DIN 352	M4 – M12
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet