

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 6
GTIN	4067263462910
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	1000 mm
Leukaväli □	9 - 24 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	11 - 32 mm
käsikierretapille DIN 352	M16 – M42
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet