

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 3
GTIN	4067263461180
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	6,5 - 15 mm
Kokonaispituus	370 mm
Leukaväli □	4,9 - 12 mm
käsikierretapille DIN 352	M5 – M20
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet