

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232250 13
GTIN	4045197589040
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 13 - 17,5 mmHyötypituus L₁: 63,5 mmvarren Ø D_s: 20 mmVarren pituus L_s: 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	63,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D _c	13 - 17,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Varren pituus L _s	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
--	------------

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
--	------------

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
------------------------------------	------------