

**Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 5×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232260 25
GTIN	4045197592583
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 187,3 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

**Tekninen kuvaus**

Kiristysruuvit	232990 TX15
Ø-alue D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	187,3 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600