

# Yale

**Kolmipiste-konealusta, kestää raskaita kuormia, tyyppi LX, vetoaisa ohjattava, Kantavuus: 6t**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	086009 6
GTIN	4025092163781
Tuoteluokka	08Y

## Kuvaus

### Malli:

Kolmiosainen kuormitusta kestävä konealusta keskiraskaiden kuormien siirtoon. Mukana vetoaisa ja takakonealusta. Molemmat rakenteeltaan yhdenmukaiset takakonealustat kytkeytään toisiinsa säädettävillä yhdystangoilla. Koko kuormauskapasiteetti jakautuu etu- ja takakonealustan välille tasan.

### Toimituksen sisältö:

Kolme konealustaosaa, kaksi yhdystankoa, vetoaisa.

## Tekninen kuvaus

Paino	45 kg
Säätöalue takana min.– maks.	500 - 1400 mm
Takakuormapinnan korkeus	115 mm
Etukuormapinnan korkeus	115 mm
Etukuormapinnan leveys	150 mm
Pyörän Ø	85 mm

Pyörien lukumäärä takana	8
Pyörän leveys	90 mm
Takakuormapinnan leveys	250 mm
Takakuormapinnan pituus	300 mm
Etukuormapinnan pituus	185 mm
Valmistajamerkintä	LX-6
Pyörien lukumäärä edessä	4
Kantavuus	6 t
Tuotetyyppi	Raskaskonealusta