



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 3×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232258 12 |
| GTIN | 4045197658425 |
| Tuoteluokka | 22G |

Kuvaus

Malli:**Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 12 - 12,5 mmHyötypituus L₁: 31,8 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------|
| Hyötypituus L ₁ | 31,8 mm |
| Ø-alue D _c | 12 - 12,5 mm |
| Kiristysruuvit | 232990 TX7 |
| Morsekartio MK koko | 2 |
| Terien lkm Z | 2 |
| Malli | 3×D |
| Varsi | Morsekartio |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7 | 674248 TX7 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7 | 232990 TX7 |