

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232250 18
GTIN	4045197589057
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 18 - 24 mmHyötypituus L₁: 168,3 mmvarren Ø D_s: 25 mmVarren pituus L_s: 56 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX9
varren Ø D _s	25 mm
Ø-alue D _c	18 - 24 mm
Hyötypituus L ₁	168,3 mm
Varren pituus L _s	56 mm
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX9	674248 TX9
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2